


Kabel łączący NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Numer części: 553949

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe Sub-D 9-pin 15-pin
Podłączenie kabla	Wtyczka SUB-D 15-pin Wtyczka SUB-D 9-pin
Długość kabla	2.5 m
Charakterystyka kabla	Standard
Min. promień gięcia dla kabla	78 mm
Średnica kabla	5.2 mm
Typ kabla	LIYCY
Budowa kabla	3x0,34 Ekranowany
Kolor izolacji żyły	Brązowy zielony Biały
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Material cable sheath	PVC
Kolor powłoki kabla	Szary
Material housing	Metalizowane tworzywo sztuczne Metal
Material electrical contact	Styki połączone