


Kabel łączący NEBV-H1G2L-P-5-LE2

Numer części: 554032

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Cechy przewodności	Für statische Anwendungen
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Brak
Wskaźnik stanu przełączania	Dioda LED, żółta
Zakres napięcia roboczego AC	4.5 ... 26.4 V
Zakres napięcia roboczego DC	4.5 ... 26.4 V
Maksymalny prąd wyjściowy	2 000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Klasa odporności na korozję KBK	4
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Ciężar elementu	120 g
Przylącze elektryczne	2-adrig Gniazdo wtykowe proste / Kabel
Długość kabla	5 m
Sposób montażu	Clip
Kod koloru, izolacja rdzenia	Pin 1 = czarny Pin 3 = schwarz/rot
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	POM PUR
Materiał powłoki kabla	PVC