


Płyta przyłączeniowa kątowna VABF-S2-2-A1G2-N12

Numer produktu: 555703

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Szerokość zabudowy | 58.1 mm |
| W oparciu o normę | ISO 5599-2 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Ciśnienie robocze | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopień ochrony | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura otoczenia | -5 °C...50 °C |
| Waga produktu | 359 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |