


Kabel silnika NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Numer części: 556794

FESTO

Dla połączenia silnika z pozycjonerem



Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy łańcuchowej
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	W stanie zmontowanym IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 90 °C
Temperatura otoczenia	-50 ... 90 °C
Min. promień gięcia	60 mm
Budowa kabla	Ekranowany 6 x 1 mm ²
Średnica kabla	8 mm
Długość kabla	2.5 m
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)