


# Kabel silnika NEBM-T1G6-T1G6-10

Numer części: 556798

FESTO

Dla połączenia silnika z pozycjonerem



## Karta danych

| Cecha  | Wartość                                    |
|--|--|
| Charakterystyka kabla                              | odpowiedni do przewodnicy łańcuchowej      |
| Stopień zanieczyszczenia                           | 3  |
| Stopień ochrony                                    | W stanie zmontowanym<br>IP65               |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -40 ... 90 °C                              |
| Temperatura otoczenia                              | -50 ... 90 °C                              |
| Min. promień gięcia                                | 60 mm                                      |
| Budowa kabla                                       | Ekranowany<br>6 x 1 mm <sup>2</sup>        |
| Średnica kabla                                     | 8 mm                                       |
| Długość kabla                                      | 10 m                                       |
| Uwaga odnośnie materiałów                          | Zawierają substancje PWIS<br>Zgodne z RoHS |
| Materiał powłoki kabla                             | TPE-U(PUR)                                 |