


# Śruba zaślepiająca QSC-F-M7-I

Numer części: 556856

FESTO

Wersja metalowa, zakres temperatury do 150°C.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Typ uszczelnienia	Podkładka uszczelniająca
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Food safety	zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	3.5 Nm
Ciężar elementu	2 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany i niklowany
Materiał uszczelnienia gwintów	FPM
Materiał uszczelnienie przewodów	FPM