

Sprzęgło EAMC-30-35-8-9

Numer produktu: 557390

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	8 mm
Średnica uchwyty 2	9 mm
Wielkość	30
Długość znamionowa	35 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	6.1 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	8.2 Nm
Waga produktu	45 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS