

Sprzęgło EAMD-19-15-9-8X10

Numer produktu: 557999

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	9 mm
Średnica uchwyty 2	8 mm
Wielkość	19
Długość znamionowa	15 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.445 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	2 Nm
Waga produktu	13.5 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS