

Czop wałka

EAMB-16-7-8X15-8X10

Numer części: 558034

FESTO

do połączenia napędów z wałkiem z otworem przelotowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	8 mm
Średnica mocowania 2	8 mm
Wielkość	50
Długość nominalna	15 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.45 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	4.5 Nm
Waga produktu	20.2 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS