

# Czop wałka

## EAMB-24-6-15X21-16X20

Numer części: 558036

FESTO

do połączenia napędów z wałkiem z otworem przelotowym.



### Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	15 mm
Średnica mocowania 2	16 mm
Wielkość	80
Długość nominalna	21 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	3.1 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	29 Nm
Waga produktu	68 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS