

Czop wałka

EAMB-34-6-25X26-23X27

Numer części: 558037

FESTO

do połączenia napędów z wałkiem z otworem przelotowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	25 mm
Średnica mocowania 2	23 mm
Wielkość	120
Długość nominalna	26 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	18.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	100 Nm
Waga produktu	201 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS