

Czop wałka

EAMB-44-7-35X30-32X32

Numer części: 558038

FESTO

do połączenia napędów z wałkiem z otworem przelotowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	35 mm
Średnica mocowania 2	32 mm
Wielkość	185
Długość nominalna	30 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	75.3 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	200 Nm
Waga produktu	463 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS