

# Łącznik wtykowy NPQM-D-Q8-E-P10

Numer części: 558762

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość   |
|---|---|
| Wielkość  | Standard  |
| Wielkość nominalna                                | 7 mm  |
| Kształt   | Prosty kształt  |
| Jednostka opakowania                              | 10  |
| Konstrukcja                                       | Typu wciśnij/zwolnij  |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1.6 MPa<br>-0.95 ... 16 bar<br>-13.775 ... 232 psi |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym                           |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję                                |
| Zgodność z PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura otoczenia                             | -20 ... 70 °C   |
| Waga produktu                                     | 18 g  |
| Przylącze pneumatyczne 1                          | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm                             |
| Przylącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm                             |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS   |
| Materiał obudowy                                  | Mosiądz, niklowany  |
| Materiał uszczelnienia przewodu                   | NBR   |