

Sprzęgło EAMC-20-30-6-6

Numer produktu: 558901

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	6 mm
Średnica uchwyty 2	6 mm
Wielkość	20
Długość znamionowa	30 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	9000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	1.06 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	2.3 Nm
Waga produktu	20 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS