


Sprzęgło EAMC-20-30-5-6

Numer części: 558902

FESTO

Pasuje do osi wysięgnikowej EGSA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	5 mm
Średnica mocowania 2	6 mm
Wielkość	20
Długość nominalna	30 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	9 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	1.06 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	2.2 Nm
Waga produktu	20 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS