


# Sprzęgło EAMC-30-35-8-9

Numer części: 558903

FESTO

Pasuje do osi wysięgnikowej EGSA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica ustalająca 1	8 mm
Średnica ustalająca 2	9 mm
Wielkość	30
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	12 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	6.06 kgmm <sup>2</sup>
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	5.1 Nm
Ciężar elementu	45 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS