

Sterownik FED-CEC


Numer części: 559869

Produkt wycofywany z produkcji

do sterowania elektrycznymi jednostkami napędowymi przez panel operatorski.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS
Interfejs fieldbus	CAN
Interfejs-Fieldbus, technologia przyłączy	Wtyczka Sub-D 9-pin
Interfejs-Fieldbus, szybkość transmisji	1 Mbit/s max. Z możliwością nastawy
Ethernet, wtyczka przyłącz.	RJ45
Ethernet, liczba interfejsów	1
Ethernet, prędkość transmisji	10 Mbit/s
Ethernet, obsługiwane protokoły	TCP/IP, EasyIP
Oprogramowanie do programowania	CoDeSys provided by Festo
Język programowania	Zgodnie z IEC 61131-3 Schemat drabinkowy (LDR) Lista rozkazów (STL) Tekst strukturalny Wykres funkcjonalny Wykres sekwencyjny Dodatkowy CFC
Dane CPU	32 bit RISC Procesor 24 MHz Watchdog