

Przewód łączący VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2,5

Numer części: 560410

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Waga produktu | 605 g |
| Przyłącze elektryczne | Kabel z wtyczką |
| Długość kabla | 2.5 m |
| Charakterystyka kabla | Suitable for energy chains |
| Min. promień gięcia dla kabla | 63 mm |
| Średnica kabla | 12.5 mm |
| Budowa kabla | 25x0,34 |
| Stopień ochrony | IP67 Zgodnie z IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 80 °C |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Materiał powłoki kabla | TPE-U(PU) |