


# Przewód łączący VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5

Numer części: 560419

FESTO



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Waga produktu                                      | 645 g   |
| Przyłącze elektryczne                              | Kabel z wtyczką   |
| Długość kabla                                      | 2.5 m   |
| Charakterystyka kabla                              | Standard  |
| Min. promień gięcia dla kabla                      | 122 mm  |
| Średnica kabla                                     | 10.2 mm   |
| Budowa kabla                                       | 25x0,34   |
| Stopień ochrony                                    | IP67<br>Zgodnie z IEC 60529                             |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 80 °C  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)               | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS                             |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)             | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS   |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 2 – Średnia odporność na korozję                        |
| Materiał powłoki kabla                             | PVC   |