


Zespół osiowy EAMM-A-L48-87A

Numer produktu: 560683

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	44 mm
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	590 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	L48
Kod interfejsu, Motor IN	87 A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS