


Płyta końcowa VMPAL-EPL-SD44-IP40

Numer produktu: 560941

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	43 mm
Długość	107.3 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	32
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maksymalna liczba cewek zaworów	32
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP40
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	190 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Multi-pin
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Sub-D
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	44
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Wzmocniony poliamid