


Płyta VMPAL-EG

Numer części: 560956

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	20.5 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowane funkcje	Odpowietrzenie przewodowe
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 5 bar
Ciśnienie wejściowe 1	0.5 ... 10 bar
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	30 g
Przyłącza pneumatyczne 3/5 połączone razem	Do kasety 20 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty	PA