


Płyta przyłączeniowa VMPAL-AP-10-QS5/32"-2

Numer produktu: 561006

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	10.7 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	10.7 mm
Wielkość zaworu	10 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Kierunek przepływu	rewersyjny
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maksymalna liczba cewek zaworów	2
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	30 g
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 5/32"
Przyłącze pneumatyczne 4	dla przewodu o średnicy zewn. 5/32"
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Wzmocniony poliamid