


Sprzęgło EAMD-25-22-6.35-10X12

Numer produktu: 561293

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	6.35 mm
Średnica uchwyty 2	10 mm
Wielkość	25
Długość znamionowa	22 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	3.6 Nm
Waga produktu	43.7 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS