



Łącznik wtykowy T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Numer części: 562248

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--|
| W oparciu o normę | EN 61076-2-101 |
| Liczba połączeń/rozłączeń | 100 |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Waga produktu | 25.5 g |
| Przyłącze elektryczne | 4-pin/4-pin/4-pin Kodowanie-A/Kodowanie-A/Kodowanie-A Gniazdo/gniazdo/wtyczka M12x1 / M12x1 / M12x1 |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 ... 30 V |
| Stopień ochrony | IP65 IP67 |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 85 °C |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 – Wysoka odporność na korozję |
| Materiał obudowy | TPE-U(PU)-wzmocniony Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Wzmocnione PA |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał styków elektrycznych | Stop miedzi Styki połączone |