



# Wyłącznik zbliżeniowy SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

Numer części: 562516

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Do rowka T
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Sposób pomiaru	Magnetyczny, stykowy
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Wyjście dwustanowe	Stykowe, bipolarne
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Maks. prąd wyjściowy	100 mA
Maks. moc przełączania AC	3 VA
Maks. moc przełączania DC	3 W
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Brak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Nie występuje
Zakres napięcia roboczego AC	10 ... 30 V
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Kierunek przyłącza wyjściowego	Wzdłuż
Warunki testowania kabla	Warunki testu na zapytanie
Długość kabla	1 m
Charakterystyka kabla	Standard
Materiał powłoki kabla	PVC
Sposób montażu	Zamocowanie na stałe Można wciskać w rowek od góry
Waga produktu	14.8 g
Materiał obudowy	PA
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP67