



Płyta z dławnikami VABF-S7-F1B1P2-F

Numer produktu: 563395

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	zewn. wew.
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4 Układ przyłączy wg NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium ematalizowane
Materiał uszczelnień	NBR