


Adapter NPFV-AF-G14-G14-MF

Numer części: 563398

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	6 mm
Ciśnienie robocze MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał adaptera	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał uszczelnień	NBR