


# Kabel

## NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Numer części: 563782

FESTO



### Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe proste/Gniazdo wtykowe proste Sub-D / Sub-D 15pin / 9-pin
Długość kabla	2.5 m
Charakterystyka kabla	Standard
Min. promień gięcia dla kabla	79 mm
Średnica kabla	6.6 mm
Typ kabla	LIYCY
Budowa kabla	6x0,34 Ekranowany
Kolor izolacji żyły	DIN 47100
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Material cable sheath	PVC
Kolor powłoki kabla	Szary
Material housing	Metalizowane tworzywo sztuczne Metal
Material electrical contact	Styki połącane