

Złącze wtykowe-L QBLV-10-32-UNF-5/32-U

Numer produktu: 564728

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	0,059 in
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pierścień uszczelniający
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt L Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	1,11 ft-lbf
Waga produktu	221 un
Typ mocowania	Śruba drążona z zewnętrznym sześciokątem
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 10-32 UNF-2A
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 5/32" "
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	32 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa