

# Zestaw osiowy EAMM-A-P10-38A-70A

Numer części: 564997

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	200 g
Kod interfejsu, napęd	P10-38A
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	70A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS