

Złącze wtykowe CRQS-1/8-1/4-U

Numer produktu: 565319

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 0,157 in |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | kształt prosty Zasada Push Pull |
| Wielkość opakowania | 1 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura otoczenia | -20 °C...150 °C |
| Maks. moment dokręcenia | 8,85 ft-lbf |
| Waga produktu | 312 un |
| Kable użytkowe | PFAN |
| Typ mocowania | Sześciokąt zewnętrzny 1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny 1/8 NPTF |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 1/4" " |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita | -4 °F...302 °F |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa nierdzewna |
| Materiał pierścienia zwalniającego | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał uszczelnienia przewodu | FPM |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |