


Złącze wtykowe-L CRQSL-3/8-3/8-U

Numer części: 565331

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 0.335 " |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Kształt-L |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 150 °C |
| Maks. moment dokręcający | 13.276 ft-lbf |
| Waga produktu | 1.517 oz |
| Zalecane przewody | PFAN |
| Sposób montażu | Zewnętrzny sześciokąt 45/64 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny 3/8 NPTF |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 3/8" |
| Temperatura otoczenia Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał pierścienia zwalniającego | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia przewodu | FPM |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |