

Listwa zaciskowa NECU-L3G8-C1

Numer produktu: 565712

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Częstotliwość połączeń	100
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	36 g
Przyłącze elektryczne	8-pinowe Terminal z zaciskami sprężynowymi Wtyczka prosta
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	12 A
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Stop miedzi ocynowany