


Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14W-G14-6

Numer części: 566646

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	16 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.65 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	3 Nm
Waga produktu	528 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium