

Tłumik hałasu U-3/4-B-NPT

Numer produktu: 566823

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Przepływ do atmosfery	11834 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Waga produktu	128 g
Przyłącze pneumatyczne	3/4 NPT
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	Aluminium
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium