

Złącze wtykowe QB-1/2-5/16-U

Numer produktu: 567770

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	0,252 in
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pokrycie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	20,7 ft-lbf
Waga produktu	1693 un
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny 7/8 Gniazdo sześciokątne 1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 5/16"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	32 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelki gwintu	PTFE
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa