

# Rozdzielacz wielosegmentowy QBT3-3/16T-5/32-U

Numer produktu: 567786

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	0,126 in
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	32 °F...140 °F
Waga produktu	683 un
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. 3/16" "
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 5/32" "
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa