

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-3/16-BR-150-CB

Numer części: 567995

FESTO

dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym (odporny na hydrolizę).



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	3/16
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.069 ft
Min. promień gięcia	0.025 ft
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w przewodach kabli przy dużej liczbie cykli
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do przewodów kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 145 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-31 ... 145 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.13 oz/ft
Przylączy pneumatyczne	Dla złączy wtykowych, średnica zew. 3/16"
Kolor	Brązowy
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)