

Przewód z tworzywa sztucznego PEN-1/4-SW-150-CB

Numer produktu: 569883

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zewnętrzna średnica w calach	1/4
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	0,085 Feet
Min. promień gięcia	0,041 Feet
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli w przypadku aplikacji o krótkich czasach cyklu
Warunki testowania przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli: > 5 milionów cykli zgodnie z normą FN 942021
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14,4 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-22 °F...140 °F
Waga produktu według długości	oz/ft
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 1/4 " "
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE