

# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-5/16-BL-150-CB

Numer części: 569916

FESTO

wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	5/16
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.164 Fuß
Min. promień gięcia	0.082 Fuß
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 203 Psi
Certyfikat	TZW
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Food safety	Zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	-22 ... 176 °F
Dopuszczenie	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Ciężar produktu w zależności od długości	0.231 oz/ft
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał przewodu	PE