

# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-3/8-BL-150-CB

Numer produktu: 569917

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Zewnętrzna średnica w calach	3/8
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	0,187 Feet
Min. promień gięcia	0,115 Feet
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14,4 psi...203 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-22 °F...176 °F
Waga produktu według długości	oz/ft
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 3/8" "
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE