

# Ostona mieszkowa EADB-V1-63-S401-500

Numer części: 570275

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	93 mm
Wielkość	63
Zakres skoku	401 ... 500 mm
Przedłużenie tłoczyska	117 mm
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zespół ostony mieszkowej z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Odporność na media	Pył, kurz Wióry Oleje Smar Benzyna
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Przemieszczana masa własna	287 g
Ciężar elementu	397 g
Sposób montażu	slip-on Z gwintowanym trzpieniem
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kompon. adaptera	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał mieszka	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Stal wysokostopowa, nierdzewna