

Przewód z tworzywa sztucznego PLN-14X2-NT

Numer produktu: 570424

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	14 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	80 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	10 mm
Min. promień gięcia	40 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-30 °C...80 °C
Waga produktu według długości	0.07 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 14 mm
Kolor	naturalny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE