

Łącznik wtykowy L NPQM-L-Q14-E-P10

Numer produktu: 570453

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	12 mm
Konstrukcja	Kształt L Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...70 °C
Waga produktu	58 g
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. Ø 14 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 14 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR