


# Listwa przyłączeniowa VABM-B6-E-N12-4

Numer części: 570726

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	21 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	2 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	5 Nm
Waga produktu	690 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/2-14
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium