


Wtyczka NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

Numer części: 570955

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Liczba podłączeń/rozłączeń	50
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	18 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Okrągły
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	M12x1, typ A zgodnie z EN 61076-2-101
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Zamek śrubowy z sześciokątem SW18 i radełkowaniem wzdłużnym
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Przepust dla kabla	Pg7
Dopuszczalna średnica kabla	2.5 ... 2.9 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	PA
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Pokrycie z białego brązu