


# Gniazdo kablowe NEFU-X22F-M12G4

Numer części: 572225  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	36 mm
Wysokość	40 mm
Długość	40 mm
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	30 g
Interfejs Fieldbus	Gniazdo, M12x1, 4-pin, kod.-A
Napięcie robocze DC, AS-Interfejs	26.5 ... 31.6 V
Nominalne napięcie robocze DC AS-Interfejs	26.5 V
Stopień ochrony	IP65 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 ... 75 °C
Temperatura przechowywania	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał pokrywy	PA