


Adapter VMPAL-F10-M7

Numer produktu: 572380

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	17 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej