

Dławik stały VMPA1-FT-NW0.7-10

Numer produktu: 572546

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	18 l/min...22 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Średnica nominalna	0.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...40 °C
Temperatura medium	-5 °C...60 °C
Waga produktu	0.06 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby drążonej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej